

Wzornik szczeliny frontu do TANDEMBOX



Rys.

- wzornik do precyzyjnego i wygodnego ustawiania szczeliny frontu 2.5 mm w TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX
- materiał: tworzywo

Możliwości obróbki

TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Strony ze wskazówkami

Przegląd – wzorniki 642

Przegląd – możliwości obróbki 644

Film na temat zastosowania produktu



Adres URL


www.blum.com/2OZ7GMtd

Informacje o zamawianiu

Nazwa	Nr art.
Wzornik szczeliny frontu do TANDEMBOX	65.5627
Elementy składowe:	
– 1 x Wzornik szczeliny frontu do TANDEMBOX	


Możliwości obróbki

TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Regulacja – szczelina frontu bez frontu

- przyłożyć wzornik po stronie korpusu
- za pomocą regulacji głębokości ustawić prowadnicę tak, by bok przylegał do matrycy



Regulacja – szczelina frontu z frontem

- przyłożyć matrycę między front a korpus
- za pomocą regulacji głębokości ustawić prowadnicę tak, by front przylegał do matrycy